

Garant**Fraises VHM GARANT Master UNI HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 3mm****Données de commande**

N° commande	203062 3
GTIN	4062406569525
Classe d'article	11Z

Description**Exécution:**

Pour l'**ébauche et la finition à des avances maximales** et très faible génération de vibrations. **Géométrie et revêtement hautes performances innovants** pour d'excellents résultats de fabrication et une durée de vie maximale dans différents matériaux. **Grande autostabilité** et faibles vibrations grâce au pas différentiel.

Avantage(s):

- **Fonctionnement avec peu de vibrations.**
- **Forme de goujure spéciale, goujures larges.**
- **Chanfrein d'arête spécialement adapté.**
- **Substrat optimisé en termes de dureté et de ténacité.**

Description technique

Avance f_z pour le dressage dans l'acier $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,025 mm
Angle d'hélice	42 degré
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Avance f_z pour le dressage dans l'INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,015 mm
Longueur de coupe L_c	5 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'INOX $> 900 \text{ N/mm}^2$	0,012 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,02 mm
Arrondi d'angle r_v	0,1 mm
Queue	DIN 6535 HB avec h6

Longueur de col L_1 avec détalonnage	10 mm
Ø queue D_s	6 mm
Ø dents D_c	3 mm
Tolérance Ø nominal	e8
Longueur totale L	50 mm
Ø de détalonnage D_1	2,8 mm
Nombre de dents Z	4
Série	Master Uni
Revêtement	TiSiN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	280 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	260 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	240 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	190 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P

Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	moyennement adaptée	40 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	250 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		