

Garant**XNEX 040308, HB7635, Type: INOX**

Données de commande

N° commande	215198 INOX
GTIN	4062406569921
Classe d'article	21A

Description

Exécution:

Plaquettes **double face** à 3 arêtes. Nuances de coupe performantes pour une **sécurité de processus extrême**.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 3$ mm.

Description technique

Avance f_z par dent	0,1 mm
Type	INOX
Rayon d'angle	0,8 mm
Epaisseur plaquette S	3.18 mm
Code ISO plaquette	XNEX 040308
Nuance	HB7635
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	2 mm

Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour fraisage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	130 m/min	M
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		