

**Garant**
**XNEX 040308, HB7525, Type: ST900**


## Données de commande

N° commande	215195 ST900
GTIN	4062406569914
Classe d'article	21A

## Description

### Exécution:

Plaquettes **double face** à 3 arêtes. Nuances de coupe performantes pour une **sécurité de processus extrême**.

### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 2$  mm.

Profondeur de coupe max.  $a_{p\max}$ : 2 mm

Avance  $f_z$  par dent: 0,12 mm

Epaisseur plaquette S: 3.18 mm

## Description technique

Avance $f_z$ par dent	0,12 mm
Rayon d'angle	0,8 mm
Type	ST900
Epaisseur plaquette S	3.18 mm
Code ISO plaquette	XNEX 040308
Nuance	HB7525

Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	2 mm
Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	335 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	300 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	280 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	240 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	moyennement adaptée	220 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		