

**Garant****Fraise à dresser à 90°, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 32/5mm****Données de commande**

N° commande	215177 32/5
GTIN	4062406570057
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Le système de fraisage pour un **fraisage d'épaulements progressif**. La taille de plaquette compacte garantit une **stabilité exceptionnelle** avec un nombre d'arêtes de coupe très élevé - pour une **productivité maximale**.

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 7IP**.

**Description technique**

Longueur de col L <sub>1</sub>	70 mm
Ø dents D <sub>c</sub>	32 mm
Ø queue D <sub>s</sub> h6	32 mm
Plaquette adaptée	XNEX 040308
Jeu de vis pour plaquettes	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Nombre de dents Z	5
Profondeur de coupe max. a <sub>p max</sub>	2 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	195 mm
Type de queue	Queue cylindrique

Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 1	219878 1
---	----------