

**Garant****Fraise à dresser à 90°, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 25/4mm**

## Données de commande

N° commande	215178 25/4
GTIN	4062406570101
Classe d'article	210

## Description

### Exécution:

Le système de fraisage pour un **fraisage d'épaulement**. La taille de plaquette compacte garantit une **stabilité exceptionnelle** avec un nombre d'arêtes de coupe très élevé - pour une **productivité maximale**.

### Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 7IP**.

## Description technique

Filetage attachement M	M12
Ø dents $D_c$	25 mm
Longueur totale $L_{tot}$	35 mm
Ø $D_2$	20,7 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	2 mm
Ø $D_1$ h6	12,5 mm
Plaquette adaptée	XNEX 040308
Nombre de dents Z	4

Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 1	219878 1
---	----------