

Garant
Fraise à dresser aluminium, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 25/2


Données de commande

N° commande	211757 25/2
GTIN	4062406681852
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Système de fraisage hautes performances pour vitesses de coupe élevées. Logement de plaquette extrêmement précis. Rigidité extrême grâce à la protection optimisée contre la force centrifuge.

Attention:

Avant d'utiliser les plaquettes 211776 ALU (r = 5,0 mm) et 211777 ALU (r = 6,0 mm), il est nécessaire de modifier les assises de plaquette du porte-outils.

Remarque(s):

Le **couple recommandé** pour la fixation des vis de serrage 219878 4 et 219878 5 est de **3,2 Nm**.

Description technique

Filetage attachement M	M12
Perçage par interpolation a_p	7,6 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Plaquette adaptée	ZDHT 1505
Jeu de vis pour plaquettes	219878 4 (15IP)
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
$\varnothing D_2$	21 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	48 mm

Nombre de dents Z	2
Angle de plongée oblique α_{\max}	6,81 degré
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	12,56 mm
Longueur totale L_{tot}	35 mm
\varnothing dents D_c	25 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser