

**Marteau perforateur, Type: GBH221****Données de commande**

N° commande	075510 GBH221
GTIN	4059952569635
Classe d'article	03B

Description**Exécution:**

Marteau perforateur avec **mandrin SDS-plus** et progression de perçage élevée.

- **Limiteur de couple pour protéger l'utilisateur et la machine.**
- **Réglage progressif de la vitesse de rotation pour un pré-perçage propre.**
- **Nombreuses possibilités d'application grâce à la fonction de burinage (stop de rotation).**
- **Rotation droite / gauche pour déblocage de forets coincés.**

Livraison:

Avec poignée supplémentaire, chiffon. Avec butée de profondeur 210 mm et valise de transport.

Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073851 – 073866.

Description technique

Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	20 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Forme du porte-outils	SDS-Plus
Puissance absorbée	650 W

Queue	SDS Plus
Energie de frappe	2 J
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	30 mm
Poids	2,3 kg
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Emballage	Mallette de transport
Référence fabricant	GBH 2-21 D
Vibrations maximales suivant EN	13,5 m/s ²
Type de produit	Marteau perforateur