

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 10/11mm****Données de commande**

N° commande	260932 10/11
GTIN	4062406677244
Classe d'article	21T

Description technique

Série	GARANT Master
Code ISO porte-outils	A10K STFCCR/L11
Longueur totale L	125 mm
Angle d'attaque κ	90 degré
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Déport L ₃	6,2 mm
Ø queue D _s	10 mm
Longueur de tête L ₁	22 mm
Hauteur de serrage L ₂	9 mm
Taille plaquette	11 mm
Plaquette adaptée	TC.. 1102..
Ø pré-perçage min. D _{min}	12 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage