

FLEX**Ponceuse pour soudures d'angle, appareil de base, Type: BME18****Données de commande**

N° commande	077770 BME18
GTIN	4030293230422
Classe d'article	03S

Description**Exécution:**

Puissant moteur de base sans fil TRINOXFLEX 18 V pour le traitement de surfaces métalliques:

- **Moteur sans charbons, à capacité de charge élevée et grande efficacité.**
- **Adaptateur d'outil exclusif avec raccord rapide pour le changement sans outil des quatre adaptateurs système pour le satinage et le ponçage à bande pour tubes, pour le ponçage avec une lime à bande ou une ponceuse pour soudures d'angle.**

Livraison:

Version sans adaptateur, avec 2 x batteries 18 V / 5,0 Ah, chargeur et L-Boxx® 238.

Remarque(s):

Disques abrasifs adaptés, voir 566994 et 566996.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Vitesse de rotation max.	1700 - 3760 min ⁻¹
Nombre de batteries incluses	2
Poids	2 kg
Capacité de la batterie	5 Ah

Tension de la batterie	18 V
Type de batterie	Lithium-ion
Ø d'outil max.	125 mm
Emballage	Valise (L-Boxx)
Type de produit	Ponceuses pour soudures d'angle