


Garant
Fraise torique carbure monobloc GARANT Diabolo HPC, TiAlN, Ø e8 DC / R1: 10/3,0mm

Données de commande

N° commande	206372 10/3,0
GTIN	4045197599179
Classe d'article	11X

Description
Exécution:
GARANT Diabolo:

Géométrie spéciale, revêtement et carbure pour l'usinage dur.

Tolérance: rayon de coupe $R_1 = \pm 0,005 \text{ mm}$.

Sans pas d'hélice dynamique.

Dimensions suivant Norme usine et hélice à 50°

Description technique

Nombre de dents Z	6
Longueur de col L_1 avec détalonnage	32 mm
Ø dents D_c	10 mm
Avance f_z pour le copiage dans l'acier < 65 HRC	0,07 mm
Ø de détalonnage D_1	9,2 mm
Rayon de coupe R_1	3 mm
Ø queue D_s	10 mm
Longueur de coupe L_c	11 mm
Longueur totale L	72 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Angle d'hélice	50 degré

Série	Diabolo
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	H
Tolérance Ø nominal	e8
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,05×D pour le copiage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,05×D pour le dressage
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Tolérance de queue	h6
Bague de couleur	Rouge
Type de produit	Fraises toriques

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 50 HRC	adaptée	190 m/min	H
Acier < 55 HRC	adaptée	170 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	150 m/min	H
Acier < 65 HRC	adaptée	110 m/min	H
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		

Services

Rectification de queue Type HB	129100 HB
--------------------------------	-----------

