



Meuleuse d'angle Batterie, Type: M18FSAGB



Données de commande

N° commande	077140 M18FSAGB
GTIN	4058546346218
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle sans fil Milwaukee 18 V / 5,0 Ah FUEL™:

- **Moteur sans charbons durable, blocage de broche, réglage rapide du capot de protection.**
- **Système de changement rapide FIXTEC intégré pour un changement de disque sans outil.**

Livraison:

Avec chargeur, capot de protection, 2 grilles de protection antipoussière, élément de serrage, poignée antivibrations, HD-Box.

Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires adaptés, voir à partir des codes art. 073809 et 073840.

Description technique

Ø disque max.	125 mm
Nombre de batteries incluses	2
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Dispositif homme-mort	non

Référence fabricant	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Vitesse de rotation max.	8500 min ⁻¹
Type de batterie	Lithium-ion
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type HB 18 V
Vibrations maximales suivant EN	3,4 m/s ²
Poids	2,5 kg
Prof. de tronçonnage max.	34 mm
Tension de la batterie	18 V
Démarrage en douceur	oui
Protection de surcharge	oui
Capacité de la batterie	5 Ah
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Arrêt kickback	non
Connexion à l'application	OneKey
Série	FUEL
Type de produit	Meuleuses d'angle