

Garant**Étau autocentrant pneumatique, Type: 100/4****Données de commande**

N° commande	360180 100/4
GTIN	4062406572952
Classe d'article	310

Description**Exécution:**

- **Course réglable + 5 mm par côté.**
- **Force de serrage réglable progressivement jusqu'à 22,5 kN. Somme arithmétique = 45 kN.**
- **Même en cas de perte d'air comprimé, l'étau autocentrant dispose d'une légère précontrainte (env. 60 kg) afin de garantir le positionnement sûr de la pièce, par ex. sur des tables alternantes.**

Avec plaque de base, pour un couple d'appui supérieur et une stabilité maximale.

Utilisation:

Pour le serrage centré de pièces. Convient pour un **fonctionnement automatisé** via des plots de serrage à 4 canaux, mais également via des raccords latéraux.

Accessoire(s):

Gamme de mors 360135 – 360151 réf. 80.

Description technique

Largeur mors A	80 mm
Poids	14,8 kg
L	100 mm

B	100 mm
Débit d'air comprimé max.	9 bar
Course de serrage	6 mm
Force de serrage maximale	10 kN
Hauteur H	95 mm
Pour code couleur	PCV 100
Mesure étalon en croix	200 mm
Type de produit	Etaux machine