

**Garant**
**Fraise à bout hémisphérique carbure monobloc HPC, TiAlN, Ø f8 DC / DS:  
2/6mm**

**Données de commande**

N° commande	207478 2/6
GTIN	4045197455536
Classe d'article	11X

**Description**
**Exécution:**

**Géométrie et revêtement spéciaux** pour l'usinage des **aciers inoxydables**. 4 dents frontales au centre. Utilisation comme une **véritable fraise à 4 dents** à toutes les profondeurs de coupe.

Tolérance: contour de rayon =  $\pm 0,005$  mm.

**Remarque(s):**

**Nouvelle génération disponible!** Produit plus récent : 207474.

**Description technique**

Ø dents $D_c$	2 mm
Avance $f_z$ pour le copiage dans l'INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,007 mm
Nombre de dents Z	4
Avance $f_z$ pour le dressage dans l'INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,006 mm
Ø queue $D_s$	6 mm
Longueur totale L	80 mm
Longueur de coupe $L_c$	4 mm
Facteur de correction pour $v_c$	1,25
Angle d'hélice	45 degré
Rayon R	1 mm
Revêtement	TiAlN

Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Tolérance Ø nominal	f8
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,05×D pour le copiage
Largeur de passe $a_e$ pour le fraisage	0,5×D pour le dressage
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Bleu
Type de produit	Fraises à bout hémisphérique et à bout sphérique

## Données utilisateur

	Adéquation	$V_c$	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	230 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	95 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	85 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		

## Services

Rectification de queue Type HB

129100 HB