

Garant
Fraise ébauche carbure monobloc HPC, TiAlN, Ø f8 DC: 16mm

Données de commande

N° commande	203041 16
GTIN	4045197510617
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

 Pour **l'ébauche et la finition**.

 Jusqu'à $1,5 \times D$ dans la masse **avec avances maximales** et très faible génération de vibrations.

Avantage(s):

Forme de goujure optimisée, dépouille excentrée, goujures larges.

Remarque(s):
NOUVELLE GÉNÉRATION DISPONIBLE !
Produit plus récent recommandé : 203035.
Description technique

Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,32 mm
Nombre de dents Z	4
Ø dents D_c	16 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,08 mm
Longueur de col L_1 avec détalonnage	42 mm
Ø de détalonnage D_1	15,8 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,1 mm
Ø queue D_s	16 mm
Longueur totale L	92 mm
Longueur de coupe L_c	36 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical

Queue	DIN 6535 HB avec h6
Tolérance Ø nominal	f8
Angle d'hélice	38 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 6527
Type	N
Propriété de l'angle d'hélice	Différent
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe a_e pour le fraisage	0,3×D pour le dressage
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1×D
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	200 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	70 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	50 m/min	M
Fonte GG(G)	adaptée	120 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		

av. arrosage min.	moyennement adaptée
à sec	adaptée
Air	adaptée