

Garant
Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 20/11mm

Données de commande

N° commande	261318 20/11
GTIN	4062406711320
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	A20R SVUCR/L11
Ø pré-perçage min. D_{min}	24 mm
Série	GARANT Master
Angle d'attaque κ	93 degré
Taille plaquette	11 mm
Longueur totale L	200 mm
Hauteur de serrage L_2	18 mm
Ø queue D_s	20 mm
Plaquette adaptée	VC.. 1103..
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Longueur de tête L_1	36 mm
Déport L_3	13 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui

Utilisation	Tournage longitudinal intérieur
Type de produit	Barre d'alésage