

Garant**Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 25/16mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 261318 25/16 |
| GTIN | 4062406711337 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--|----------------|
| Longueur totale L | 200 mm |
| Ø queue D _s | 25 mm |
| Taille plaquette | 16 mm |
| Déport L ₃ | 17 mm |
| Code ISO porte-outils | A25R SVUCR/L16 |
| Angle d'attaque κ | 93 degré |
| Plaquette adaptée | VC.. 1604.. |
| Série | GARANT Master |
| Longueur de tête L ₁ | 40 mm |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 8 |
| Ø pré-perçage min. D _{min} | 31 mm |
| Hauteur de serrage L ₂ | 23 mm |
| Norme | DIN 8024 |
| Type d'utilisation | droite |
| Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D |
| Arrosage interne | oui |

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Utilisation | Tournage longitudinal intérieur |
| Type de produit | Barre d'alésage |