

Garant
CCGT 030101, Nuance: HB7025-1


Données de commande

N° commande	268090 HB7025-1
GTIN	4062406575458
Classe d'article	211

Description

CCGT 030101 HB7025-1 Nuance: HB7025-1

Brise-copeaux: SF

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,4 mm

Avance f: 0,03 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 80 - 180 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	80 - 180 m/min
Rayon d'angle	0,1 mm
Nuance	HB7025-1
Avance f	0,03 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	SF
Type d'outils	Carbure
Application principale	P

Nombre de changements/dents	2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Code ISO plaquette	CCGT 030101
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,4 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage