

**Garant****DCGT 04T002, Nuance: HU7315-1**

## Données de commande

N° commande	268094 HU7315-1
GTIN	4062406575939
Classe d'article	21G

## Description

DCGT 04T002 HU7315-1 Nuance: HU7315-1  
Brise-copeaux: AF  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm  
Avance  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 50 - 300 m/min

## Description technique

Revêtement	Diamant
Nuance	HU7315-1
Brise-copeaux	AF
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Code ISO plaquette	DC. T 11T308

Application principale	N
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,2 mm
Avance f	0,03 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	50 - 300 m/min
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage