

**Garant****DCGT 04T002, Nuance: HB7025-1**

## Données de commande

N° commande	268094 HB7025-1
GTIN	4062406575915
Classe d'article	21G

## Description

DCGT 04T002 HB7025-1 Nuance: HB7025-1

Brise-copeaux: SF

Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm

Avance f: 0,03 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 80 - 180 m/min

## Description technique

Classement finition/ébauche	Finition
Brise-copeaux	SF
Rayon d'angle	0,2 mm
Nuance	HB7025-1
Prof. coupe $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Avance f	0,03 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 180 m/min

Code ISO plaquette	DC. T 11T308
Type d'outils	Carbure
Nombre de changements/dents	2
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	P
Type de produit	Plaquette pour tournage