

Garant**VCGT 050102, Nuance: HU7315-1**

Données de commande

N° commande	268095 HU7315-1
GTIN	4062406575960
Classe d'article	211

Description

VCGT 050102 HU7315-1 Nuance: HU7315-1
Brise-copeaux: AF
Prof. coupe a_p : 0,05 - 1,5 mm
Avance f: 0,03 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale: 50 - 300 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,2 mm
Prof. coupe a_p	0,05 - 1,5 mm
Nuance	HU7315-1
Nombre de changements/dents	2
Brise-copeaux	AF

Vitesse de coupe v_c Application principale	50 - 300 m/min
Avance f	0,03 - 0,25 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Revêtement	Diamant
Code ISO plaquette	VCGT 050102
Application principale	N
Type de produit	Plaquette pour tournage