

Riveteuse hydropneumatique, Type: RAC182



Données de commande

N° commande	770513 RAC182
GTIN	8033371219216
Classe d'article	72E

Description

Exécution:

Pression de service 6 – 7 bars. Récipient de récupération des clous amovible. Riveteuse puissante et fiable. Fixation sûre et rapide des rivets aveugles grâce aux puissantes mâchoires de prise (pas de glissement sur le clou). Aspiration à réglage variable pour jeter les clous dans le récipient de récupération.

Livraison:

Avec nez (pour l'acier, l'innox, l'aluminium et le cuivre): 2,4; 2,4-3,4 et 4,8 mm. Nez (pour l'aluminium): 6 mm. 1 bouteille d'huile hydraulique 50 ml.

Description technique

Poids	1,7 kg
Pour rivets aveugles aluminium jusqu'à	6 mm
Raccord	8 mm
Course de l'appareil	20,5 mm
Force de traction à 6 bars	10500 N
Ø broche max.	3,5 mm

Consommation d'air par rivet	5,1 l
Pour rivets aveugles tous matériaux jusqu'à	4,8 mm
Pression de service	6 - 7 bar
Type de produit	Riveteuses