

Garant**Fraise à copier et à surfacer indexée, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z:
25/3mm****Données de commande**

N° commande	212006 25/3
GTIN	4062406576509
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraises à copier et à surfacer de la toute dernière génération. Les plaquettes rondes indexées assurent des conditions stables et empêchent toute torsion involontaire de la plaquette pendant l'utilisation. La liaison mécanique optimisée entre la plaquette et l'assise de plaquette garantit une sécurité de processus maximale.

Remarque(s):

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 9IP**.

Description technique

Ø D ₂	20,7 mm
Ø D ₃	15 mm
Longueur totale L _{tot}	35 mm
Plaquette adaptée	RPK.10T3M0T
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø D _{min}	40 mm
Ø dents D _c	25 mm

Ø D ₁ h6	12,5 mm
Nombre de dents Z	3
Angle de plongée oblique α _{max}	3,22 degré
Jeu de vis pour plaquettes	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Perçage par interpolation a _p	1,6 mm
Filetage attachement M	M12
Perçage par interpolation Ø D _{max}	48 mm
Longueur de plongée oblique L pour α _{max}	12,45 mm
Type de queue	avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	ronde
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 2	219878 2
---	----------