

Garant

**Fraise à copier et à surfacer indexée, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z:
32/4mm**



Données de commande

N° commande	212006 32/4
GTIN	4062406576516
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Fraises à copier et à surfacer de la toute dernière génération. Les plaquettes rondes indexées assurent des conditions stables et empêchent toute torsion involontaire de la plaquette pendant l'utilisation. La liaison mécanique optimisée entre la plaquette et l'assise de plaquette garantit une sécurité de processus maximale.

Remarque(s):

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 9IP**.

Description technique

Perçage par interpolation Ø D _{min}	54 mm
Nombre de dents Z	4
Filetage attachement M	M16
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	19,45 mm
Arrosage interne	oui
Ø D ₂	28,7 mm
Ø D ₁ h6	17 mm

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	62 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
\varnothing dents D_c	32 mm
$\varnothing D_3$	22 mm
Longueur totale L_{tot}	42 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	2,06 degré
Plaquette adaptée	RPK.10T3M0T
Perçage par interpolation a_p	2,5 mm
Type de queue	avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	ronde
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 2	219878 2
---	----------