

Garant

Fraise à copier et à surfacer indexée, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 35/3mm



Données de commande

N° commande	212006 35/3
GTIN	4062406576523
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Fraises à copier et à surfacer de la toute dernière génération. Les plaquettes rondes indexées assurent des conditions stables et empêchent toute torsion involontaire de la plaquette pendant l'utilisation. La liaison mécanique optimisée entre la plaquette et l'assise de plaquette garantit une sécurité de processus maximale.

Remarque(s):

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 91P**.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	42 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	1,79 degré
Plaquette adaptée	RPK.10T3M0T
Ø D_2	28,7 mm
Ø dents D_c	35 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	22,45 mm
Perçage par interpolation a_p	2,5 mm

Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	60 mm
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\max}$	68 mm
Nombre de dents Z	3
Filetage attachement M	M16
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
$\varnothing D_3$	25 mm
Type de queue	avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	ronde
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 2	219878 2
---	----------