


Garant**Fraise conique carbure monobloc Type D 45°, TiAlN, Ø js16 DC: 16mm****Données de commande**

N° commande	208036 16
GTIN	4045197269881
Classe d'article	11X

Description**Exécution:**Tolérance angulaire $\pm 8'$.**Remarque(s):**

Pour le fraisage de guides dans le secteur de l'outillage et de la machine-outil.

N'utiliser que 50% de la valeur f_z jusqu'à l'engagement complet.**Description technique**

Ø dents D_c	16 mm
Nombre de dents Z	6
Ø de détalonnage D_1	8 mm
Avance f_z dans l'acier $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,042 mm
Ø queue D_s	10 mm
Longueur totale L	60 mm
Longueur de coupe L_c	4 mm
Forme	D
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 1833

Tolérance Ø nominal	js16
Direction de l'approche	horizontal
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne	non
Tolérance de queue	h6
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Fraises coniques

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	105 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	90 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	80 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	moyennement adaptée	60 m/min	P
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		