



**CCMT 060202, Nuance: HBT020**

**Données de commande**

N° commande	260082 HBT020
GTIN	4062406720056
Classe d'article	22D

**Description**

CCMT 060202 HBT020 Nuance: HBT020

Brise-copeaux: PF

Prof. coupe  $a_p$ : 0,4 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 120 - 330 m/min

**Description technique**

Nuance	HBT020
Code ISO plaquette	CCMT 060202
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Revêtement	TiCN
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Brise-copeaux	PF
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	120 - 330 m/min
Nombre de changements/dents	2
Application principale	P
Rayon d'angle	0,2 mm
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe $a_p$	0,4 - 2 mm
Type de produit	Plaquette pour tournage