


**CCMT 060202, Nuance: HBT130**

**Données de commande**

N° commande	260082 HBT130
GTIN	4062406720063
Classe d'article	22D

**Description**

CCMT 060202 HBT130 Nuance: HBT130

Brise-copeaux: MF

Prof. coupe  $a_p$ : 0,1 - 1 mm

Avance f: 0,05 - 0,2 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 220 m/min

**Description technique**

Rayon d'angle	0,2 mm
Nombre de changements/dents	2
Prof. coupe $a_p$	0,1 - 1 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 220 m/min
Application principale	ZA
Nuance	HBT130
Condition de coupe	Légèrement intermittente

Avance f	0,05 - 0,2 mm/tr
Revêtement	TiCN
Brise-copeaux	MF
Type d'outils	Carbure
Code ISO plaquette	CCMT 060202
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type de produit	Plaquette pour tournage