

Garant
Fraises 3 tailles en carbure monobloc HPC, TiAlN, Ø×largeur ±0,1×k11: 40X3 mm

Données de commande

N° commande	185010 40X3
GTIN	4045197366900
Classe d'article	11V

Description
Exécution:

Fraises 3 tailles de précision en carbure monobloc dans le domaine de l'usinage HPC.

Train de fraises: les fraises de même Ø et nombre de dents peuvent être couplées pour les largeurs intermédiaires et réglées à la largeur désirée. Les dents se recoupent alors, les fraises n'ayant pas de moyeu surélevé.

Les jeux de 2 pièces sont particulièrement économiques. L'inversion permet d'utiliser successivement les deux arêtes latérales de chaque fraise.

Remarque(s):

- **Ne pas serrer ensemble des fraises en jeu sans la bague de mandrin de fraisage large correspondante, au risque d'endommager les fraises.**
- **Bagues de mandrin de fraisage adaptées, voir groupe 30.**
- **Rainures pleines: f_z pour $a_e = 0,1 \times D$.**

Ø alésage H6 d_1 : 13 mm

Nombre de dents Z: 12

Épaisseur moyeu $b \pm 0,1$: 1,9 mm

Ø moyeu $d_2 \pm 1$: 28 mm

Hauteur de dent Zh: 6 mm

Possibilités de couplage avec 2 fraises même largeur A/B: 3 mm

Description technique

Possibilités de couplage avec 2 fraises de largeur différente A	3 mm
Avance f_z dans l'acier < 900 N/mm ²	0,03 mm
Largeur de coupe	3 mm
Ø dents D_c	40 mm
Nombre de dents Z	12
Ø alésage H6 d_1	13 mm
Possibilités de couplage avec 2 fraises de largeur différente, pour largeur totale E	6,6 - 6,8 mm
Ø moyeu $d_2 \pm 1$	28 mm
Possibilités de couplage avec 2 fraises de largeur différente B	4 mm
Possibilités de couplage avec 2 fraises même largeur A/B	3 mm
Épaisseur moyeu $b \pm 0,1$	1,9 mm
Possibilités de couplage avec 2 fraises même largeur, pour largeur totale E	5,7 - 5,8 mm
Hauteur de dent Z_h	6 mm
Type de queue	avec alésage
Revêtement	TiAlN
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	DIN 885 A
Type	N
Tolérance Ø nominal	$\pm 0,1$
Largeur de passe a_e pour le fraisage	Profondeur de coupe rainure pleine 1xD
Méthode d'usinage	HPC
Arrosage interne	non
Baguette de couleur	Sans
Type de produit	Fraises 3 tailles

