

Garant**Fraise à queue cylindrique HSS-Co8, non revêtu, Ø k10 DC: 40mm****Données de commande**

N° commande	191500 40
GTIN	4045197103093
Classe d'article	11W

Description**Exécution:**Fraises multi-dents. **Dépouille excentrée.**

Coupe au centre pour le fraisage en plongée.

Description technique

Nombre de dents Z	6
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Ø dents D_c	40 mm
Ø queue D_s	32 mm
Longueur totale L	155 mm
Longueur de coupe L_c	63 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 1835 B avec h6
Tolérance Ø nominal	k10
Angle d'hélice	30-40 degré
Angle du chanfrein de bec	90 degré
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS Co 8
Norme	DIN 844 B

Type	N
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	83 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	30 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	25 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	23 m/min	K
CuZn	moyennement adaptée	55 m/min	N
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		