

Garant

**Fraise à copier et à surfacer indexée, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:
35/3mm**

**Données de commande**

N° commande	212009 35/3
GTIN	4062406576554
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Fraises à copier et à surfacer de la toute dernière génération. Les plaquettes rondes indexées assurent des conditions stables et empêchent toute torsion involontaire de la plaquette pendant l'utilisation. La liaison mécanique optimisée entre la plaquette et l'assise de plaquette garantit une sécurité de processus maximale.

Remarque(s):

$a_{p,max} = 5,0$ mm.

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 2,2** avec l'embout **674252 réf. 9IP**.

Description technique

Jeu de vis pour plaquettes	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Ø dents D_c	35 mm
Angle d'attaque κ	15 - 30 degré
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø D_{max}	68 mm

Angle de plongée oblique α_{\max}	1,79 degré
$\varnothing D_3$	25 mm
Nombre de dents Z	3
\varnothing fixation	16 mm
Longueur totale L_{tot}	40 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	22,45 mm
Perçage par interpolation a_p	2,5 mm
Plaquette adaptée	RPK.10T3M0T
Perçage par interpolation $\varnothing D_{\min}$	60 mm
Fz Helix	0,7
Type de queue	avec alésage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	ronde
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 2	219878 2
---	----------