

Garant**Fraise à copier et à surfacer indexée, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z:
32/3mm**

Données de commande

N° commande	212015 32/3
GTIN	4062406576608
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Fraises à copier et à surfacer de la toute dernière génération. Les plaquettes rondes indexées assurent des conditions stables et empêchent toute torsion involontaire de la plaquette pendant l'utilisation. La liaison mécanique optimisée entre la plaquette et l'assise de plaquette garantit une sécurité de processus maximale.

Remarque(s):

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Plaquette adaptée	RPK.1204M0T
Ø dents D_c	32 mm
Ø D_2	28,7 mm
Perçage par interpolation Ø D_{min}	52 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Nombre de dents Z	3
Perçage par interpolation a_p	4 mm

Ø D ₃	20 mm
Arrosage interne	oui
Perçage par interpolation Ø D _{max}	62 mm
Angle de plongée oblique α _{max}	2,84 degré
Longueur de plongée oblique L pour α _{max}	16,94 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Filetage attachement M	M16
Longueur totale L _{tot}	42 mm
Type de queue	avec filetage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	ronde
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 3	219878 3
Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 2	219878 2