

Garant

**Fraise à copier et à surfacer indexée, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z:
125/10mm**



Données de commande

N° commande	212018 125/10
GTIN	4062406576691
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Fraises à copier et à surfacer de la toute dernière génération. Les plaquettes rondes indexées assurent des conditions stables et empêchent toute torsion involontaire de la plaquette pendant l'utilisation. La liaison mécanique optimisée entre la plaquette et l'assise de plaquette garantit une sécurité de processus maximale.

Remarque(s):

$a_{p,max} = 6,0 \text{ mm.}$

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 3,8** avec l'embout **674252 réf. 15IP**.

Description technique

Arrosage interne	oui
Ø D ₃	113 mm
Ø fixation	40 mm
Perçage par interpolation a _p	4 mm

Longueur totale L_{tot}	63 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{min}$	238 mm
Angle d'attaque κ	15 - 30 degré
\varnothing dents D_c	125 mm
Plaquette adaptée	RPK.1204M0T
Nombre de dents Z	10
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	109,94 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	0,44 degré
Jeu de vis pour plaquettes	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Perçage par interpolation $\varnothing D_{max}$	248 mm
Fz Helix	0,7
Type de queue	avec alésage
Fraise adaptée à la forme de la plaquette	ronde
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Pas des arêtes de coupe	Différent
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 3	219878 3
---	----------