

Garant
Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, Gauche, Ø queue / dim. plaquette: 16/09mm

Données de commande

N° commande	260031 16/09
GTIN	4062406576721
Classe d'article	21T

Description technique

Déport L ₃	9 mm
Longueur totale L	180 mm
Série	GARANT Master
Ø pré-perçage min. D _{min}	18 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 8
Code ISO porte-outils	A16Q SCLCR/L09
Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Ø queue D _s	16 mm
Plaquette adaptée	CC.. 09T3..
Longueur de tête L ₁	31 mm
Taille plaquette	9 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3xD
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage