

Garant

Barre d'alésage GARANT Master Turn, acier, droite, Ø queue / dim. plaquette: 16/07mm


Données de commande

N° commande	260336 16/07
GTIN	4062406576783
Classe d'article	21T

Description technique

Longueur de tête L ₁	28 mm
Longueur totale L	180 mm
Ø queue D _s	16 mm
Hauteur de serrage L ₂	15 mm
Taille plaquette	7 mm
Série	GARANT Master
Jeu de vis pour plaquettes	269028 7
Plaquette adaptée	DC.. 0702..
Déport L ₃	10 mm
Code ISO porte-outils	A16Q SDUCR/L07
Ø pré-perçage min. D _{min}	19 mm
Norme	DIN 8024
Type d'utilisation	droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à	3×D
Arrosage interne	oui
Utilisation	Tournage longitudinal intérieur

Type de produit

Barre d'alésage