

Garant

Plaquette pour tronçonnage, nombre de dents élevé, HB7720, Largeur fraisage A: 1,5mm

**Données de commande**

N° commande	217346 1,5
GTIN	4062406729691
Classe d'article	21C

Description**Exécution:**

Pour des avances particulièrement élevées. Idéale pour une fabrication en série efficace.

Description technique

Profondeur coupe max. S_{max}	11,5 mm
Largeur fraisage A	1,5 mm
Nuance	HB7720
Ø ext. D	37 mm
Type	P26
Nombre de dents Z	9
Type de produit	Inserts de coupe pour fraisage circulaire

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	500 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	400 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	250 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	250 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	120 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	100 m/min	P
Acier < 55 HRC	adaptée	60 m/min	H
Acier < 60 HRC	adaptée	45 m/min	H
Acier < 65 HRC	adaptée	35 m/min	H
Acier < 67 HRC	adaptée	30 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adaptée	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	80 m/min	S
Fonte GG(G)	adaptée	180 m/min	K
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		