

Garant
Porte-outils GARANT Master eco court, à droite, Carré / plaquette: 20/15mm

Données de commande

N° commande	250624 20/15
GTIN	4062406728946
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Série	Master eco
Longueur de tête L ₁	40 mm
Longueur totale L	100 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Taille plaquette	15 mm
Levier	259015 17
Sous-plaquette	259031 45
Plaquette adaptée	DN.. 1506..
Vis de levier	259018 17
Ressort	259046 4
Taille de queue	20 mm

Code ISO porte-outils	PDJNR/L 2020H15
Norme	DIN ISO 5610
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis