

Garant
Porte-outils GARANT Master eco court, droite, Carré / plaquette: 20/16mm

Données de commande

N° commande	251696 20/16
GTIN	4062406734626
Classe d'article	21U

Description
Exécution:

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Série	Master eco
Longueur de tête L ₁	40 mm
Longueur totale L	100 mm
Sous-plaquette	259033 10
Taille de queue	20 mm
Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Vis pour bride de serrage	259021 7
Vis pour sous-plaquette	259027 7
Bride de serrage	259038 19
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm

Taille plaquette	16 mm
Code ISO porte-outils	MVJNR/L 2020H16
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	droite
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Dressage
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

Bride de serrage Type 19	259038 19
Sous-plaquette Type 1	259031 1
PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
Vis pour bride de serrage Type 7	259021 7
Vis pour sous-plaquette Type 9	259025 9
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500