

**Garant****DCGW 04T001, Type d'arête de coupe: G****Données de commande**

N° commande	268096 G
GTIN	4062406578145
Classe d'article	21H

**Description****Exécution:**

Exécution CBN.

**Description technique**

Prof. coupe $a_p$	0,03 - 0,08 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	80 - 140 m/min
Condition de coupe	Continue
Nombre de changements/dents	2
Classement finition/ébauche	Finition
Application principale	H
Avance $f$	0,04 - 0,06 mm/tr
Code ISO plaquette	CCMW 060202
Type d'outils	CBN

Rayon d'angle	0,1 mm
Nuance	BU7220
Type d'arête de coupe	G
Type de produit	Plaquette pour tournage