

Garant**Porte-outils GARANT Master eco court, Gauche, Carré / plaquette: 25/16mm****Données de commande**

N° commande	251697 25/16
GTIN	4062406734657
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Arrosage très efficace directement sur l'arête et arrosage supplémentaire des faces de dépouille.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Plaquette adaptée	VN.. 1604..
Vis pour sous-plaquette	259027 7
Longueur de tête L ₁	40 mm
Taille plaquette	16 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	32 mm
Série	Master eco
Longueur totale L	110 mm
Code ISO porte-outils	MVJNR/L 2525X16
Sous-plaquette	259033 10
Vis pour bride de serrage	259021 7

Bride de serrage	259038 19
Taille de queue	25 mm
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	93 degré
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Utilisation	Dressage
Type de produit	Tête de coupe

Accessoires

PrecisionBit pour 6 pans, 1/4 pouce E 6,3 Hexagonal 2 mm	674242 2
Bride de serrage Type 19	259038 19
Vis pour bride de serrage Type 7	259021 7
Sous-plaquette Type 10	259033 10
Vis pour sous-plaquette Type 7	259027 7
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500