

Garant**Porte-outils GARANT Master eco, blocage par vis, Gauche, Carré / plaquette L: 20/16mm****Données de commande**

N° commande	271998 20/16
GTIN	4062406734763
Classe d'article	21U

Description**Exécution:**

Avec arrosage directement sur l'arête de coupe. Grâce à l'arrosage via les gicleurs de précision, la contrainte thermique est réduite de manière ciblée et efficace, le jet de lubrifiant étant dirigé de manière optimale entre le copeau et l'arête de coupe. Permet d'augmenter la productivité, d'allonger la durée de vie et d'accroître la sécurité de process.

Livraison:

Avec sous-plaquette 1,5°.

Remarque(s):

Apport de lubrifiant par le trou oblong sur la face inférieure de la queue en association avec les porte-outils GARANT Master eco 319006 – 319136 ou 317900 pour une longueur de queue < 125 mm. Possibilité de raccordement au choix via raccords de tuyau (G 1/8 pouce) 269207 et 269208.

Description technique

Longueur de tête L ₁	30 mm
Sous-plaquette 1,5°	279819 2
Taille de queue	20 mm
Vis de serrage pour sous-plaquette	279824 1
Série	Master eco
Largeur fonctionnelle L ₄	25 mm
Longueur totale L	90 mm

Vis de serrage pour plaquette de filetage	269023 3
Taille plaquette	16 mm
Type d'utilisation	Gauche
Arrosage interne	oui
Type de produit	Porte-outils à vis