

**Garant****Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 3xD, Ø DC: 20mm****Données de commande**

N° commande	234020 20
GTIN	4062406738716
Classe d'article	21S

**Description****Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

**Tolérance d'alésage:** -0,1 / +0,3 mm

**Description:**

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5xD.

**Utilisation:**

Avec plaquettes 234030 - 234098.

**Adapté(s) pour:**

Plaquettes SOGX 070306.

**Description technique**

Longueur totale L	123 mm
Nombre de dents Z	2
Ø queue ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Jeu de vis pour plaquettes	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Série	Perceuse électrique
Long. utile L <sub>1</sub>	60 mm
Longueur de col L <sub>A</sub>	92 mm

Ø nom. D	20
Code ISO plaquette	SOGX 070306
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	3×D
Queue	ABS
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes