

**Garant****Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 3xD, Ø DC: 30mm****Données de commande**

N° commande	234020 30
GTIN	4062406738785
Classe d'article	21S

**Description****Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

**Tolérance d'alésage:** -0,1 / +0,3 mm

**Description:**

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5xD.

**Utilisation:**

Avec plaquettes 234030 - 234098.

**Adapté(s) pour:**

Plaquettes SOGX 100408.

**Description technique**

Ø nom. D	30
Jeu de vis pour plaquettes	239700 10IP (2,8 Nm)
Série	Perceuse électrique
Nombre de dents Z	2
Longueur totale L	156 mm
Code ISO plaquette	SOGX 100408
Long. utile L <sub>1</sub>	90 mm

Ø queue ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Longueur de col L <sub>A</sub>	125 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	3×D
Queue	ABS
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Centrage sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes