

**Garant****Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 5×D, Ø DC: 15mm****Données de commande**

N° commande	234025 15
GTIN	4062406738822
Classe d'article	21S

**Description****Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

**Tolérance d'alésage:** -0,1 / +0,35 mm

**Description:**

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5×D.

**Utilisation:**

Avec plaquettes 234030 - 234098.

**Adapté(s) pour:**

Plaquettes SOGX 050204.

**Recommandation(s):**

**Lors du pré-perçage**, réduire l'avance à 70%.

**Description technique**

Code ISO plaquette	SOGX 050204
Nombre de dents Z	2
Série	Perceuse électrique
Jeu de vis pour plaquettes	239700 5IP (0,38 Nm)
Ø nom. D	15
Long. utile L <sub>1</sub>	75 mm

Longueur de col L <sub>A</sub>	103 mm
pour Ø pouce	19/32 pouce
Longueur totale L	134 mm
Ø queue ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	5×D
Queue	ABS
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes