

**Colle bicomposante, ID fabricant: DP100PLUS****Données de commande**

N° commande	083374 DP100PLUS
GTIN	638060089767
Classe d'article	08M

**Description****Exécution:**

**Colle bicomposante élastique** pour un travail rapide et aisé et des assemblages fixes et durables. Durcit à température ambiante.

**Utilisation:**

Utiliser les pistolets de dosage manuels 083373 réf. PISTOLE avec les pistons d'avance 083375 réf. KOLBEN3 et les embouts mélangeurs 083383 réf. MIXER.

**Description technique**

Maniabilité après	20 min
Durée de conservation à partir de la date de fabrication	20 mois
Température de stockage	16 - 25 °C
Contenance	50 g
Plage de températures	-55 - 80 °C
Résistance à la traction et au cisaillement	7 N/mm <sup>2</sup>

Densité	1,15 g/cm <sup>3</sup>
Base chimique	Résine époxy
Classe de marchandise dangereuse	9
Signalisation des substances dangereuses	GHS07: Point d'exclamation
Signalisation des substances dangereuses	GHS09: Environnement
Utilisable après	2880 min
Numéro ONU	UN3082
Couleur	transparent
Viscosité dynamique	19000 mPas
Référence fabricant	DP100 PLUS
Forme	liquide
pour matériau	Aluminium
pour matériau	Verre
pour matériau	Bois
pour matériau	Acier
pour matériau	Plastique
résistant aux chocs et aux vibrations	non
Résistance au chevauchement	24 N/mm <sup>2</sup>
Type de produit	Colle bicomposante