

Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 5×D, Ø DC: 19mm



Données de commande

N° commande	234025 19
GTIN	4062406738877
Classe d'article	21S

Description

Exécution:

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

Tolérance d'alésage: -0,1 / +0,35 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5×D.

Utilisation:

Avec plaquettes 234030 - 234098.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 060305.

Recommandation(s):

Lors du pré-perçage, réduire l'avance à 70%.

Description technique

Série	Perceuse électrique
Nombre de dents Z	2
Ø queue ABS® Ds	50 mm
Longueur de col L _A	127 mm
Long. utile L ₁	95 mm
pour Ø pouce	3/4 pouce



Code ISO plaquette	SOGX 060305
Jeu de vis pour plaquettes	239700 6IP2 (0,6 Nm)
Ø nom. D	19
Longueur totale L	158 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	5×D
Queue	ABS
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes