

Garant**Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 5×D, Ø DC: 20mm****Données de commande**

N° commande	234025 20
GTIN	4062406738884
Classe d'article	21S

Description**Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

Tolérance d'alésage: -0,1 / +0,35 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5×D.

Utilisation:

Avec plaquettes 234030 - 234098.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 070306.

Recommandation(s):

Lors du pré-perçage, réduire l'avance à 70%.

Description technique

Ø nom. D	20
Longueur totale L	163 mm
Ø queue ABS® D _s	50 mm
Code ISO plaquette	SOGX 070306
Jeu de vis pour plaquettes	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Série	Perceuse électrique

Long. utile L ₁	100 mm
Longueur de col L _A	132 mm
Nombre de dents Z	2
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	5×D
Queue	ABS
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes