

Garant**Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 5×D, Ø DC: 21mm****Données de commande**

N° commande	234025 21
GTIN	4062406738891
Classe d'article	21S

Description**Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

Tolérance d'alésage: -0,1 / +0,35 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5×D.

Utilisation:

Avec plaquettes 234030 - 234098.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 070306.

Recommandation(s):

Lors du pré-perçage, réduire l'avance à 70%.

Description technique

Long. utile L ₁	105 mm
Jeu de vis pour plaquettes	239700 6IP1 (1,0 Nm)
Longueur de col L _A	137 mm
Code ISO plaquette	SOGX 070306
Série	Perceuse électrique
Ø nom. D	21

Ø queue ABS® D _s	50 mm
Nombre de dents Z	2
Longueur totale L	168 mm
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	5×D
Queue	ABS
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes