

Garant**Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 5×D, Ø DC: 26mm****Données de commande**

N° commande	234025 26
GTIN	4062406738945
Classe d'article	21S

Description**Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

Tolérance d'alésage: -0,1 / +0,35 mm

Description:

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5×D.

Utilisation:

Avec plaquettes 234030 - 234098.

Adapté(s) pour:

Plaquettes SOGX 080407.

Recommandation(s):

Lors du pré-perçage, réduire l'avance à 70%.

Description technique

Ø queue ABS® D _s	50 mm
Longueur totale L	194 mm
Code ISO plaquette	SOGX 080407
Nombre de dents Z	2
Longueur de col L _A	163 mm
Long. utile L ₁	130 mm

Jeu de vis pour plaquettes	239700 8IP (1,3 Nm)
Ø nom. D	26
Série	Perceuse électrique
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	5×D
Queue	ABS
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes