

**Garant****Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 5×D, Ø DC: 30mm****Données de commande**

N° commande	234025 30
GTIN	4062406738952
Classe d'article	21S

**Description****Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

**Tolérance d'alésage:** -0,1 / +0,35 mm

**Description:**

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5×D.

**Utilisation:**

Avec plaquettes 234030 - 234098.

**Adapté(s) pour:**

Plaquettes SOGX 100408.

**Recommandation(s):**

**Lors du pré-perçage,** réduire l'avance à 70%.

**Description technique**

Ø nom. D	30
Jeu de vis pour plaquettes	239700 10IP (2,8 Nm)
Nombre de dents Z	2
Ø queue ABS® D <sub>s</sub>	50 mm
Code ISO plaquette	SOGX 100408
Longueur totale L	216 mm

Longueur de col L <sub>A</sub>	185 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	150 mm
Série	Perceuse électrique
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	5×D
Queue	ABS
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes