

**Garant****Foret à plaquettes GARANT Power Drill Queue ABS®, 5×D, Ø DC: 35mm****Données de commande**

N° commande	234025 35
GTIN	4062406738976
Classe d'article	21S

**Description****Exécution:**

Les canaux de lubrification hélicoïdaux garantissent une stabilité maximale, étant donné que l'âme du foret n'est pas affaiblie.

**Tolérance d'alésage:** -0,1 / +0,35 mm

**Description:**

Pour une précision et des performances optimales. Egalement pour les conditions de perçage difficiles jusqu'à 5×D.

**Utilisation:**

Avec plaquettes 234030 - 234098.

**Adapté(s) pour:**

Plaquettes SOGX 110509.

**Recommandation(s):**

**Lors du pré-perçage,** réduire l'avance à 70%.

**Description technique**

pour Ø pouce	1 3/8 pouce
Jeu de vis pour plaquettes	239700 15IP (2,8 Nm)
Code ISO plaque	SOGX 110509
Ø queue ABS® D <sub>s</sub>	63 mm
Longueur totale L	254 mm
Long. utile L <sub>1</sub>	175 mm

Nombre de dents Z	2
Longueur de col L <sub>A</sub>	216 mm
Série	Perceuse électrique
Ø nom. D	35
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à	5×D
Queue	ABS
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Convexe sous condition
Application de perçage	Pré-perçage en oblique sous condition
Application de perçage	Sortie en oblique sous condition
Application de perçage	Perçage en paquet sous condition
Arrosage interne	oui
Méthode d'usinage	HPC
Type de produit	Forets à plaquettes